

SWISS TOOLS

**Skærholder neutral, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6311-130HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	63 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Udragende længde, A-mål	130 mm
Reservedel	S05
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Neutral
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskæft
Produkttype	Skærholder

