

SWISS TOOLS

**Skærholder neutral, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6316-100HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320380 6316-100HP
GTIN	2050002004863
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Reservedel	S07
Skaft-Ø	63 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Neutral
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder