

**Garant****Båndsavklinger af metal 27×3830, Tænder pr. tomme: 3/4H****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 173787 3/4H   |
| GTIN                | 4062406125288 |
| Artikelklasse       | 11S           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT – high performance bimetalbåndsavklinge** med slidstærkt **M42-tandskær** og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

**Anvendelse:**

**Kombifortanding 0°** – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

**Kombifortanding 10° – Universel** til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

**Normalfortanding 0°** – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

**Normalfortanding 10°** – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

**Bemærk:**

**Indkøring af et nyt bånd:** Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

**Teknisk beskrivelse**

|          |         |
|----------|---------|
| Tykkelse | 0,9 mm  |
| Bredde   | 27 mm   |
| Længde   | 3830 mm |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Spånvinkel     | 10 grader              |
| Fortanding     | combi                  |
| Skæremateriale | HSS Co 8               |
| Produkttype    | Båndsavklinge af metal |