



## JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 11/16tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 235 mm

Kæbebredde b: 39 mm

Kæbehøjde  $h_1$ : 9 mm

Ringhøjde  $h_2$ : 11 mm

Ring-ØD: 33,8 mm

### Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	235 mm
Ringhøjde $h_2$	11 mm
Ring-ØD	33,8 mm
Kæbebredde b	39 mm
Nøglestørrelse	11/16 tommer
Kæbehøjde $h_1$	9 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer

Producentbetegnelse	6000 Joker Imperial
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle