

**Garant****Borestænger HM Eliptisk, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 12/64mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Eliptisk form sikrer høj bøjningsstyrke.

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	130 mm
Vendeplatteskrue	279810 1
Udhængslængde L <sub>1</sub> , tilbagetrukne holdere	64 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang