

**Garant****Borestænger HM Eliptisk, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 16/64mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273969 16/64
GTIN	4062406128050
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Eliptisk form sikrer høj bøjningsstyrke.

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	279810 1
Samlet længde L	130 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , tilbagetrukne holdere	64 mm
Spænde højde L <sub>2</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang