

**Garant****Borestænger HM rund, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 16/34mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Vendeplatteskrue	279810 1
Udhængslængde L <sub>1</sub> , tilbagetrukne holdere	34 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang