

## HEDI

### Kabelopruller, Type: 20N



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081197 20N
GTIN	4003644000487
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **150° drejeområde**.

##### Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås.

##### Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

##### Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

#### Teknisk beskrivelse

Type	20N
Kabellængde	20 m
Kabelopbygning	5G1,5
Nominel effekt, rullet ud	3000 (16 A) W

Husmateriale	Kunststof
Højde	450 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Bredde	208 mm
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Længde	361 mm
Nominal spænding	400 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 24
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabelopruller