

## Mitutoyo

### Digital højdemåler QM-Height med luftpude, Type: 600



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445234 600
GTIN	4946368760629
Artikelklasse	44B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Ultrapræcis, kompakt, manuelt justerbar højdemåler med let aflæseligt, monokromt LCD-display. Masser af måle- og analysefunktioner til databearbejdning. Hurtigt, enkelt valg af funktioner og alle vigtige beregninger af indvendig og udvendig diameter samt afstande. Ubegrænset kørehastighed. Forbedret batterilevetid.

##### Luftpude til let flytning uden ryk.

##### Anvendelse:

Perfekt til værksted og målerum.

##### Leveringsomfang:

Inklusive kugleføler Ø 5 mm, kalibreringsblok, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

##### Specialtilbehør:

Føle, ridsenål, datakabel og netadapter.

#### Teknisk beskrivelse

Taltrinværdi kan omstilles	0,001 / 0,0005 mm
Antal medfølgende batterier	4
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	12 µm

Måleområde	0 - 600 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	1,8 µm
Kalibrering	E2
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Målekraft	1,5 ±0,5 N
Metode til flytning af måleslæde	manuelt
Maks. anvendelsesområde	0 - 715 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Højdemåler

## Services

Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024000 800
DAkS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024010 800