

**Diamantplade, Korn: D126µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	529112 D126
GTIN	4007220806388
Artikelklasse	53B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fleksibel diamantplade, belagt med diamantslibekorn **på begge sider**. Højde med belægning 0,7 mm.

**Anvendelse:**

Perfekt til slibearbejde på konkave og konvekse overflader.

**Bemærk:**

Diamantfile kan rengøres i petroleum med en stålborste (f.eks. 576000).

**Teknisk beskrivelse**

Korn	D126
Finhedsgrad	middel
Mål	35 × 350 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Bredde	35 mm
Højde	0,7 mm
Længde	350 mm
Produkttype	Diamantfil

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		