

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer Ø d = 12 mm, TiN, sekskant: 3/8tommer

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293083 3/8
GTIN	4062406129354
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	21 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,14 til + 0,17 mm
Profil	sekskant

L ₁	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj