

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer $\varnothing d = 8$ mm, TiN, sekskant: 7/32tommer

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293080 7/32
GTIN	4062406129255
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	9,5 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,13 til + 0,16 mm
Profil	sekskant

L ₁	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj