

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer Ø d = 8 mm, TiN, sekskant: 1/4tommer**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293080 1/4
GTIN	4062406129262
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	11 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,13 til + 0,16 mm
Profil	sekskant

L <sub>1</sub>	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj