

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, tommer Ø d = 16 mm, TiN, sekskant: 7/64tommer**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293086 7/64
GTIN	4062406129378
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	4 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,06 til + 0,09 mm
Profil	sekskant

L <sub>1</sub>	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj