

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 5 mm, TiN, Firkant: 3mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293059 3
GTIN	4062406129514
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialejernelse).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	3 mm
L	5 mm

Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,07 til + 0,1 mm
Profil	Firkant
L ₁	10 mm
Ød	5 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj