

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, tommer Ø d = 16 mm, TiN, Firkant: 7/32tommer

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293096 7/32
GTIN	4062406129651
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	10,5 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,13 til + 0,16 mm
Profil	Firkant

L ₁	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj