



Akku-bore-/skruemaskine uden akku og lader, Type: M18FDD2-2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

070211 M18FDD2-2

GTIN

Artikelklasse

03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

Fordel:

FIXTEC hurtigspændepatron i metal.

Leveringsomfang:

Version **uden batteri, lader**. Inklusive kuffert.

Teknisk beskrivelse

Emballage

Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Typisk anvendelse

Heavy Duty

Maks. vibration iht. EN

<2,5 m/s²

Maks. spiralbor-Ø i stål

16 mm

Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse	M18FDD2-0X
Maks. moment, hård	135 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 550 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Vægt	1,8 kg
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. spiralbor-Ø i træ	89 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V, 2 hastigheder, FIXTEC
USP2	Uden batteri, i kuffert, spændeområde for spændepatroner med hurtigudløser 1,5-13

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18