

**KÄRCHER****Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT65APME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Professionelle industristøvsugere med 2 motorer, beholder i rustfrit stål.**
- **Robust 65-liter-beholder med bumper og metalhjul.**
- **Nærmest konstant sugeeffekt takket være effektiv, halvautomatisk filterrengøring AP via manuelt udløst luftstød.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2x0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

**Bemærk:**

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	23 kg
Luftvolumenstrøm	2×74 l/s
Sugeslangelængde	4 m
Længde	600 mm
Effektforbrug	2760 W
Højde	920 mm
Filterrensning	ApClean halvautomatisk filterrensning
Arbejdsstøj	73 dB(A)
Bredde	480 mm
Beholdervolumen	65 l
Støvklasse – støvsuger	L
Vakuum	254 mbar
Antal turbiner	2
Kabellængde	10 m
Producentbetegnelse	NT65APME
Indvendig tilslutningsdiameter	40 mm
Filtersystem	Fladt filter
Bemærk	Beholder i rustfrit stål
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

## Tilbehør

Fladt filter Passer til støvsugertype NT65	072809 NT65
Gummiskrårørsdyse Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078527 DN40
Filterposesæt5 dele Passer til støvsugertype NT65	072808 NT65
Radiatormundstykke, smal, 13 mm Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078528 DN40

