


Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg, 26×20G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930634 200
GTIN	4062406131487
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 30×24G nr. 930625.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	26×20
Vægt	16 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Fronthøjde	200 mm

Nyttehøjde	175 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	20
Brugsområde	Montagevogn
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	650 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951030 26
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 26	951020 26
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951032 26