

HOLEX**Nitrilhandsker, par Cut F / A8, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094615 7
GTIN	4062406132569
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skærebeskyttelsehandsker med det højeste EN-ISO skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

Snitbeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstrem snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handkestørrelse	7
Strikketeknologi	106114G3
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Bæremateriale	DYTEC
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker