



Nitrilhandsker, par Cut F / A8, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094615 9 |
| GTIN | 4062406132583 |
| Artikelklasse | 02H |

Beskrivelse

Udførelse:

Handsker med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skærebeskyttelsehandsker med det højeste EN-ISO skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

Udførelse reklametekst:

Handsker med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

Snitbeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstrem snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Handkestørrelse | 9 |
| Handsketype | Skærebeskyttelsehandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Strikketeknologi | 106114G3 |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Bæremateriale | DYTEC |
| Belægning | Nitrilskum |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty |
| Farve | sort / grå |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | F |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |