



Akku-slagskruemaskine, Type: 71150764



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med **børsteløs motor og momentjustering i 6 trin**. Robust fuldmetalslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.

- **1/4 tomme HEX-bit, direkte opspænding.**
- **210 Nm maks. drejningsmoment.**
- **Select-version med MultiVolt-interface til brug med alle FEIN Li-ion-batterier (12-18 V).**

Fordel:

Elektronisk momentindstilling i 6 trin.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX. **Uden batteri og uden lader**, med transportkuffert.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Kuffert
Maks. moment	210 Nm

Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Producentbetegnelse	ASCD 18-200 W4
Værktøjsholder, drevprofil	HEX
Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Vægt	1 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073835 FE12
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12