



Hulsave, bimetal Power Change Plus, Diameter: 92mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	589790 92
GTIN	3165140950053
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

HSS-bimetal hulsav, der er ekstremt modstandsdygtig og har en lang standtid. **Progressiv fortanding** af hensyn til hurtige snit og ideel spånfjernelse. **Power Change Plus**-systemet muliggør hurtigt skift af hulsaven uden værktøj. Maks. skæredybde til alle størrelse **44 mm**.

Anvendelse:

På stationære og håndførte maskiner. Egnede til alle materialer som stål, aluminium, rustfrit stål og træ.

Anbefaling:

Skærekvaliteten afhænger af korrekt omdrejningstal og temperatur. Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør et hurtigere arbejdstempo.

Teknisk beskrivelse

anbefalet omdrejningstal, aluminium	140 min ⁻¹
anbefalet omdrejningstal, stål	95 min ⁻¹
anbefalet omdrejningstal, INOX	45 min ⁻¹
Diameter	92 mm

Serie	Power Change Plus
Tænder pr. tomme	4-5
Materialerengøring	Stål
Materialerengøring	Aluminium
Materialerengøring	Specialstål
Materialerengøring	Træ
Maks. skæredybde	44 mm
Produkttype	Hulsav