



4-trins akku-bore-/skruemaskine, Type: 7116106H1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070204 7116106H1
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skruesultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Højstrømskompatible lithium-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og kapacitetsindikator.

Effektiv 12 V batteriskruemaskine med kulfri motor, 4-trins-gear og aftagelig borepatron.

- Kulfri FEIN PowerDrive-motor, effektiv med lavt vedligeholdelsesbehov og maksimal effektivitet og levetid.
- QuickIN-hurtigskiftesystem.
- Aftagelig borepatron i udført helt i metal og med fremragende belastningsevne under de hårdeste forhold.
- Optimal skærehastighed til enhver bordiameter takket være 4-trins-gear helt i metal.
- Boring 6 mm i metal i 4. gear med 2 500 o/min.
- Kraftfuld gevindskæring i 1. gear.

- **Optimale omdrejningstal til selvborende skruer, trinbor eller til gevindskæring.**
- **Kompakt 150 mm længde (uden borepatron).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.**
- **Børsteløs EC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov og 30 % højere virkningsgrad sammenlignet med DC-motorer og højere omdrejningstalstabilitet.**
- **Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.**
- **Patenteret 4-trins gearkasse med direkte tilkobling af hensyn til kraftfuld skruning, boring med optimalt tilpasset omdrejningstal og til gevindskæring.**

Mekanisk momentfrakobling, kan indstilles i 20 trin, ekstra boretrin.

Fordel:

Med QuickIN-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri-startsæt 12 V / 3,0 Ah, spændepatron, bælteclips, kuffert og lader.

Bemærk:

Passende startsæt (bestående af reservebatteri og lader) finder du under nr. 073832 str. 9260431701.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 4. gear	2500 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. moment, blød	20 Nm
Maks. omdrejningstal 3. gear	1400 min ⁻¹
Batterispænding	12 V
Vægt	1,3 kg
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Maks. moment, hård	40 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Producentbetegnelse	ASCM 12Q
Maks. omdrejningstal 2. gear	700 min ⁻¹
Akku-kapacitet	3 Ah
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	400 min ⁻¹

Typisk anvendelse	Heavy Duty
Emballage	Kuffert
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V
USP2	Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i kuffert, velegnet til træ og stål

Tilbehør

Akku-startsæt Type 9260431701	073832 9260431701
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12
Akku-startsæt Type 92604317_E	073832 92604317_E