

**HOLEX®****HM-high performance-bor, Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 4,9 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 123108 4,9    |
| GTIN                | 4045197450395 |
| Artikelklasse       | 12E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftig kerne og specialspids** – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

**Anbefaling:****Maksimal boredybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.

**Bemærk:****NY GENERATION PÅ MARKEDET!**

**Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 123109.**

Skæremateriale: HM

Boredybde indtil: 8xD

Spidsvinkel: 135 grader

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

Spånnotlængde: 57 mm

Samlet længde  $L_{i alt}$ : 95 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|               |       |
|---------------|-------|
| Spånnotlængde | 57 mm |
|---------------|-------|

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/o           |
| Skafttolerance                                | h6                 |
| Nom. Ø                                        | 4,9 mm             |
| Antal skær Z                                  | 2                  |
| Tolerance, nom. Ø                             | h7                 |
| Skaft-Ø                                       | 6 mm               |
| Samlet længde L <sub>i alt</sub>              | 95 mm              |
| Norm                                          | Fabriksstandard    |
| anbefalet maksimal boreddybde                 | 49,7 mm            |
| Belægning                                     | TiN                |
| Skæremateriale                                | HM                 |
| Boreddybde indtil                             | 8×D                |
| Spidsvinkel                                   | 135 grader         |
| Skaft                                         | DIN 6535 HE med h6 |
| Indvendig køling                              | Ja, med 25 bar     |
| Farvering                                     | grøn               |