

**Garant****Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302155 10
GTIN	4045197732682
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:****Med kølekanalriller.****Anvendelse:**

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systempræcision ved  $3 \times D$ ).
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 2 \mu\text{m}$  (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

**Passer til:**

Hydraulisk spændepatron med spænde-Ø 20 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 $\mu\text{m}$
Produkttype	Reduktionspatron

