

Garant**Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302155 3
GTIN	4045197732637
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-Ø 20 mm.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	3 mm
Ø D	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 μm
Produkttype	Reduktionspatron

