

**TMSERROR, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1645 M5
GTIN	4045197734884
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Utførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	4,2 mm
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	70 mm
Skafftirkant □	4,9 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,8 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	5 mm
Norm	DIN 371

Gevinddybde	15 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M5

132645 M5