

Mahr**Digital mikrometerskrue til notmåling i-wi, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421695 0-25
GTIN	4059192058883
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbojle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Ikke roterende spindel. **QUICK DRIVE** med **spindelstigning på 5 mm** pr. omdrejning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,00005 tommer
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1

Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	4 µm
Spindelstigning	5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100