

 Mahr

Digital mikrometerskrue til notmåling, Måleområde: 75-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421685 75-100
GTIN	4059192058593
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbojle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Ikke roterende spindel. **QUICK DRIVE** med **spindelstigning på 5 mm** pr. omdrejning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,00005 tommer
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	B2
Aflæsning	0,001 mm

Fejlgrænse	5 µm
Antal medfølgende batterier	1
Spindelstigning	5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100