

Garant**Hyldestige mobil, Antal trin: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935800 7
GTIN	4062406134211
Artikelklasse	91B

Beskrivelse**Udførelse:**

Trappestige på hjul til montering på reoler. Når stigen ikke er i brug, kan den stilles ved reolanlægget, så der spares plads. Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Inklusive Easyfix-holder. Med 2 selvlysende bremsehjul, Ø 80 mm. Chassis med rolig gang i den øverste ende.

Lakering:

Vanger antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hver eneste stige er **specialproduceret.**

Den **maksimal lodrette ophængshøjde skal altid angives.**

Stigelængde: 1,85 m

Arbejdshøjde ca.: 3 m

Maks. lodret ophængshøjde op til: 2,11 m

Passer til reol, højde: 2000 mm

Nederste udvendig bredde: 0,6 m

Udladning: 0,85 m

Teknisk beskrivelse

Maks. lodret ophængshøjde op til	2,11 m
Antal trin	7
Nederste udvendig bredde	0,6 m
Vægt	8,9 kg
Stigelængde	1,85 m
Trinhøjde	235 mm
Udladning	0,85 m
Vangehøjde	25 mm
Arbejdshøjde ca.	3 m
Vangebredde	73 mm
Passer til reol, højde	2000 mm
Produkttype	Reolstige

Tilbehør

GripStep trinbelægning passende til stigestørrelse 7	935820 7
Holder med endestop Type L	935812 L
Holder med endestop Type R	935812 R
Mellemholder til aluminiumsrør Type 1	935811 1
Eloxeret aluminiumsrør, 3000 mm langt Type 1	935810 1