



Kompakt-båndslibemaskine GKS, Type: 790502002



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Artikelklasse	03H

Beskrivelse

Udførelse:

Effekt kompakt-båndsliber til metalbearbejdning.

- **Højeste arbejdssikkerhed takket være kontrolleret gnistregn.**
- **En yderst rentabel anskaffelse med et optimalt pris-ydelses-forhold.**
- **Kan anvendes øjeblikkeligt. Kræver ingen opbygning eller montering.**

Leveringsomfang:

Inkl. 1x slibebånd 75×2000 mm (K 36 R).

Bemærk:

Slibebånd, se nr. 558310.

Producentbetegnelse: GKS 75

Netspænding: 230 V

Effektforbrug: 1500 W

maks. omdrejningstal: 3000 min⁻¹

Båndbredde: 75 mm

Båndlængde: 2000 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	45 kg
Effektforbrug	1500 W
Producentbetegnelse	GKS 75
Netspænding	230 V
Båndlængde	2000 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Båndbredde	75 mm
Produkttype	Båndslibere