



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M18CBLDD-4



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 070210 M18CBLDD-4 |
| GTIN | 4058546224844 |
| Artikelklasse | 03L |

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort. Med børsteløs DC-motor med højt drejningsmoment. **REDLINK™-elektronik** – sikker belastningsstyring med **overbelastningsbeskyttelse** af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

REDLINK™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 Red-li-ion-akkuer, M12-18C FC lader, bælteclips, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------|
| Batterispænding | 18 V |
|-----------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s ² |
| Maks. omdrejningstal 2. gear | 1800 min ⁻¹ |
| Maks. moment, hård | 60 Nm |
| Producentbetegnelse | M18CBLDD-402C |
| Motorkonstruktion | Børsteløs motor |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V |
| Typisk anvendelse | Strong |
| Maks. spiralbor-Ø i stål | 13 mm |
| Akku-kapacitet | 4 Ah |
| Maks. spiralbor-Ø i træ | 52 mm |
| Vægt | 1,8 kg |
| Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 - 13 mm |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 - 500 min ⁻¹ |
| Emballage | Kuffert |
| Antal medfølgende akkuer | 2 |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| egnet til materiale | Træ |
| egnet til materiale | Stål |
| Produkttype | Bore-/skruemaskine |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Akku-startsæt Type M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1 | 073920 WB1 |
| Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2 | 073920 OSD2 |