

3M**Grovrengøringskive (SiC), XT-RD PRO, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566726 115
GTIN	4054596605725
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med nylonfleece forsynet med syntetiske, ensartede slibekorn. Meget **grov fiberstruktur**, stopper ikke til, heller ikke ved tykke og bløde belægninger. Ekstrem hård og aggressiv fiberudførelse giver en grovere finish og samtidig en høj rengøringsvirkning. Meget **lang levetid, også ved brug til kantslibning**.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs. Med **glasfiberskive til direkte opspænding** på vinkelslibere.

Bemærk:

Grovrengøringskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	5000 - 7000 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	SiC

Hårdhedsgrad	meget hård
Finhedsgrad	meget grov
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Produktnavnsegenskab	XT-RD PRO
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	grovrengøringsfiber