



## Universalhulsav uden centrerbør, Bor-Ø: 51 mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 788041 51     |
| GTIN                | 4058546228705 |
| Artikelklasse       | 76G           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

#### Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Bemærk:

**Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

|   |   |
|---|---|
| Antal skær Z                                    | 3   |
| Maks. skæredybde                                | 60 mm   |
| Anvendelse til                                  | Kontakt-, hulmurs- og fordelerdåser, indbygningsarmaturer |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Ingen slagboring  |

|                |        |
|----------------|--------|
| Skæremateriale | HM     |
| Produkttype    | Hulsav |