

**Hårdmetal- hammerbor SDS-max., Øxhel længde: 25X520mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789204 25X520 |
| GTIN | 3165140961462 |
| Artikelklasse | 76K |

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Ny generation SDS-max-8X med svejset komplet hårdmetalhoved.

Skaft: SDS Max

Spirallængde: 400 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------|
| Spirallængde | 400 mm |
| Hel længde | 520 mm |
| Ø | 25 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft | SDS Max |
| Produkttype | Stenbor |

