

**Hårdmetal- hammerbor SDS-max., Øxhel længde: 25X720mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789204 25X720
GTIN	3165140961479
Artikelklasse	76K

**Beskrivelse****Udførelse:****Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, natursten og murværk.

**Bemærk:**

Ny generation SDS-max-8X med svejset komplet hårdmetalhoved.

Skaft: SDS Max

Spirallængde: 600 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	720 mm
Spirallængde	600 mm
Ø	25 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor

