

**Hårdmetal- hammerbor SDS-max., Øxhel længde: 28X320mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789204 28X320
GTIN	3165140961523
Artikelklasse	76K

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Ny generation SDS-max-8X med svejset komplet hårdmetalhoved.

Skaft: SDS Max

Spirallængde: 200 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	320 mm
Ø	28 mm
Spirallængde	200 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor

