

**Garant****Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Øxhel længde: 12X210mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789040 12X210
GTIN	4062406135751
Artikelklasse	71C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Borehoved med kvadratisk tværsnit. **4x90° geometri** med specialudviklede **skær med samme højde** og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. **Radialt** formet **armeringssikring**: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden. Robust HM-platte bestående af **én del** med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

**Fordel:**

- **Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **4x4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.**

**Anvendelse:**

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	210 mm
Ø	12 mm
Spirallængde	160 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

