



## Binokular pandelup Tech-Line BINO LED, Forstørrelse (x gange): 2



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 490952 2      |
| GTIN                | 4015478115015 |
| Artikelklasse       | 49A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Binokular pandelup i høj kvalitet med ridsefaste udskiftelige linser til knivskarp og forvrængningsfri gengivelse med fortræffelig dybdeskarphed. Den højest mulige fleksibilitet på arbejdspladsen, da begge hænder er fri til at arbejde. Pandeluppen kan bæres over briller og er derfor fremragende egnet til personer med briller.

Pandelup Tech-Line BINO LED med udskiftelige silikatglas-linser indfattet i metal samt kraftig svingbar LED-belysning. Lysfarve 6000 K. Kan justeres med elastisk gummibånd.

### Teknisk beskrivelse

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Forstørrelse (x gange)      | 2                |
| Vægt                        | 185 g            |
| Arbejdsafstand              | 250 mm           |
| Antal medfølgende batterier | 3                |
| Batteritype                 | Micro, AAA       |
| Energiforsyning             | Batteridrevet    |
| Produkttype                 | Lup på pandebånd |

