

Garant GRIDLINE

Væghængeskab med vinduer i skydellågerne, Bredde i G: 80**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943907 80
GTIN	4062406136413
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet. Med skillevæg. Passende hylder nr. 943914 str. 40.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.

Teknisk beskrivelse

Højde	600 mm
Vægt	66 kg
Nyttebredde	1950 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttedybde	325 mm
Bredde	2000 mm

Dybde	400 mm
Antal hylder	2
Nyttehøjde	463 mm
ComfortClose	nej
Bredde i G	80
Dybde i G	16
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	250 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Væghængeskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Ekstra hylde til overskabe til skabs-/afdelingsbredde i G 40	943914 40
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21