



Snørestøvler, sorte VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-skostørrelse: 38



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 092667 38 |
| GTIN | 4044348591321 |
| Artikelklasse | 09C |

Beskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.

- **Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.**
- **Åndbart funktionsfor.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.**
- **Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).**

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med varmebestandig (op til ca. 220 °C) og **særligt skridsikker Perbunan-slidsål** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.**

Halvsko og snørestøvle med penetrationsbeskyttelse i tekstil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092668.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium

Gennemtræningsikkerhed: Tekstil

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Kuldeisolering: indtil -20 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--|
| Gennemtrængingssikkerhed | Tekstil |
| EU-skostørrelse | 38 |
| Norm | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 |
| Kuldeisolering | indtil -20 °C |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium |
| Beskyttelsesklasse | S3 |
| Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) | Over 200 °C |
| Køn | Herre |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Produkttype | Sikkerhedsstøvle |