

NOVUS[®]**Sømsæt Med hhv. 1000 og 2600 dele, type E, Maks. inddrivningsdybde for klammer: 16mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078419 16
GTIN	4009729023297
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

Søm type E J/14-16 til pyntelister, hjørnelister, etc.

Teknisk beskrivelse

Maks. inddrivningsdybde for klammer	16 mm
Type	type E
Sættets indhold	Str. 14 = 1000 stk. str. 16 = 2600 stk.
Produkttype	Søm