

**Hårdmetal- hammerbor SDS-max., Øxhel længde: 38X520mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789204 38X520
GTIN	3165140565462
Artikelklasse	76K

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra Ø 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Generation SDS-max-7 med integrerede skær i hårdmetal, loddet.

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	400 mm
Hel længde	520 mm
Ø	38 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor

