


Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 20×24G, Type: 50/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×24G.

Passer til:

Skuffe 20×24G.

Indhold:

Beholder til smådele 1K højde 25 mm nr. 951415: 9 × str. 6×8/3; 3 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 3 × str. B

Teknisk beskrivelse

passer til skuffer, nyttebredde i G	20
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm

Skuffer, nytteflade i G	20×24
passer til skuffer, nyttedybde i G	24
Indsatser, højde	25 mm
Materiale	Kunststof
Passer til skuffer, nyttedybde	600 mm
Passer til skuffer, nyttebredde	500 mm
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde	600 mm
Dybde i G	24
Bredde	500 mm
Bredde i G	20
Højde	25 mm
Vægt	1,218 kg
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3