


Garant GRIDLINE

**Indsatssortiment, 26×24G, Type: 50/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Artikelklasse	9GB

**Beskrivelse****Udførelse:**

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

**Passer til:**

Skuffe 26×24G.

**Indhold:**

Trug 1K nr. 951415: 12 × str. 6×8/3; 3 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 4 × str. B

**Teknisk beskrivelse**

Passer til skuffer, nytte dybde	600 mm
Passer til skuffer, nytte bredde	650 mm
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm

Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Indsatser, højde	25 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	26
passer til skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Materiale	Kunststof
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Bredde i G	26
Dybde	600 mm
Højde	25 mm
Dybde i G	24
Bredde	650 mm
Vægt	1,583 kg
Produktnavnsegenskab	26×24G
Produkttype	Skuffeindsats

## Tilbehør

Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3