

HOLEX**Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

312931 250/8

GTIN

4062406154837

Artikelklasse

32W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:**Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.**Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker.****Norm:****DIN 702-3.****Leveringsomfang:**

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:**Ekstra- og reservebakker** nr. 312971 – 312986.

Farvekode for tilbehør: HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 76 mm

Højde, uden bakker H₁: 89 mm
Højde, med bakker H₂: 123 mm
Vægt: 32 kg
maks. omdrejningstal: 3500 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	76 mm
Højde, med bakker H ₂	123 mm
maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Udv. Ø A	250 mm
Konusstørrelse	8
Højde, uden bakker H ₁	89 mm
Vægt	32 kg
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15