

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 4,8
GTIN	4062406155421
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 9 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skærlængde L_c	9 mm
Skær-Ø D_c	4,8 mm
Spiralvinkel	30 grader

Skafform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	54 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skaffræser