

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 16
GTIN	4062406155582
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 22 mm

Samlet længde L: 82 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	16 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Samlet længde L	82 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skaftform	HB

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved beskæring	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skæftfræser

Services

Skæftslibning til krympepatron med sikringsfunktion
Skæft-Ø værktøj 16 mm

SZ2025 16