



Akku-stiksav, Type: M18FBJ5-5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste og universelt anvendelige stiksave med metalgearhus og overbelastningsbeskyttelse. Tænd-/sluk-knap, der kan betjenes med begge hænder, muliggør brug i mange forskellige positioner.

Med **hurtigskiftesystem FIXTEC** til lynhurtige skift af stiksavsklinger uden brug af værktøj og **aktiverbart pendulslag** af hensyn til optimal skæreydelse og spåntransport ved reduceret savklingslitage.

Batteri-stiksav, børsteløs POWERSTATE™-motor giver høj skæreeffekt. Kontakt med 6 hastighedsindstillinger med blød opstart. LED-belysning af arbejdsområdet.

Leveringsomfang:

Inklusive antislintsystem.

Inklusive lader, 1 × savklinge, adapter til støvudsugning, støvbeskyttelseshætte, kunststofstrygesål og HD-boks.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 – 073840.

Stiksavsklinger finder du under nr. 5888400 – 5888551.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	6,3 m/s ²
Producentbetegnelse	M18FBJS-502X
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, FIXTEC system
Geringsindstilling	ja
Maksimal savetykkelse, træ	100 mm
Vægt	2,8 kg
Maksimal savetykkelse, stål	10 mm
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Konstruktion	Stavform
Bemærk	til allround anvendelse
Slagtal	800 - 3500 min ⁻¹
Pendulslag	5-dobbelt
Akku-kapacitet	5 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Produkttype	Sav

Tilbehør

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AHM	588400 T118AHM
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Stiksavsklingesæt Betegnelse T118A	588400 T118A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T127D	588400 T127D
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318A	588400 T318A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118B	588400 T118B
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AF	588400 T118AF
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318B	588400 T318B
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18